

Garant**DC.T 070204, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260452 HB7140-2
GTIN	4067263315667
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 070204 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT070204
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Toleranssi	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Laji	HB7140-2
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä