

Garant**DC.T 11T302, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260458 HB7140-2
GTIN	4067263315698
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T302 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
lastunmurtaja	VM
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm

Lastuava aine	KM
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT11T302
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7140-2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	pinnoitettu
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä