

**Garant****DC.T 11T308, Laji: HB7140-2**

## Tilaustiedot

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 260464 HB7140-2 |
| GTIN         | 4067263315810   |
| Tuoteluokka  | 21G             |

## Kuvaus

DC.T 11T308 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 200 m/min

## Tekninen kuvaus

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Syöttö $f$                      | 0,1 - 0,4 mm/kierr,   |
| Lastuava aine                   | KM                    |
| Koneistusehto                   | voimakkaasti hakkaava |
| Pääkäyttöalue                   | M                     |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely           |
| Laji                            | HB7140-2              |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ISO-koodi-kääntöterä            | DCMT11T308                      |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 60 - 200 m/min                  |
| Nirkon säde                     | 0,8 mm                          |
| Toleranssi                      | M                               |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,5 - 2,5 mm                    |
| Pinnoitus                       | pinnoitettu                     |
| lastunmurtaja                   | VM                              |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 2                               |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |