

Garant**DC.T 11T304, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260462 HB7140-2
GTIN	4067263315803
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T304 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Lastuava aine	KM
Laji	HB7140-2
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT11T304
lastunmurtaja	VM

Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Toleranssi	M
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä