


Garant**SCMT 09T308, Laji: HB7140-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260744 HB7140-2
GTIN	4067263315834
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SCMT 09T308 HB7140-2 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T308
Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	VS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Nirkon säde	0,8 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
Laji	HB7140-2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä