


Garant**SCMT 120404, Laji: HB7140-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260748 HB7140-2
GTIN	4067263315841
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SCMT 120404 HB7140-2 Nirkon säde: 0,4 mm
Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7140-2
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120404
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Pääkäyttöalue	M

lastunmurtaja	VS
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä