


Garant**SCMT 120408, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260750 HB7140-2
GTIN	4067263314851
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SCMT 120408 HB7140-2 Nirkon säde: 0,2 mm
Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
Laji	HB7140-2
lastunmurtaja	VS
Pinnoitus	pinnoitettu
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava

Pääkäyttöalue	M
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120408
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 1,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä