

**Garant****SC.T 09T304, Laji: HB7140-2**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260762 HB7140-2
GTIN	4067263314868
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SC.T 09T304 HB7140-2 Nirkon säde: 0,4 mm

Laji: HB7140-2

lastunmurtaja: VM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HB7140-2
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 200 m/min
Toleranssi	M
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava

lastunmurtaja	VM
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T304
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä