

**Garant****SC.T 120404, Laji: HB7140-2**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260765 HB7140-2
GTIN	4067263314882
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SC.T 120404 HB7140-2 Nirkon säde: 0,4 mm

Laji: HB7140-2

lastunmurtaja: VM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö f: 0,1 - 0,4 mm/kierr,

## Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	M
Pinnoitus	pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Laji	HB7140-2

lastunmurtaja	VM
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuava aine	KM
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120404
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 200 m/min
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä