

Garant**SC.T 120408, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260766 HB7140-2
GTIN	4067263314899
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SC.T 120408 HB7140-2 Nirkon säde: 0,8 mm

Laji: HB7140-2

lastunmurtaja: VM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö f: 0,1 - 0,4 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Toleranssi	M
Nirkon säde	0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120408
lastunmurtaja	VM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Pinnoitus	pinnoitettu
Laji	HB7140-2
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä