

**Garant****SCMT 09T308, Laji: HB7140-2**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260763 HB7140-2
GTIN	4067263314875
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SCMT 09T308 HB7140-2 Nirkon säde: 0,8 mm

Laji: HB7140-2

lastunmurtaja: VM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Syöttö f: 0,1 - 0,4 mm/kierr,

## Tekninen kuvaus

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	VM
Pinnoitus	pinnoitettu
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	HB7140-2
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 200 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 09T308
Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä