

Garant**TCMT 16T308, Laji: HB7140-2****Tilastiedot**

Tilausnumero	260958 HB7140-2
GTIN	4067263329640
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TCMT 16T308 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Laji	HB7140-2
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T308
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
lastunmurtaja	VS
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä