

Garant**TCMT 110208, Laji: HB7140-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260954 HB7140-2
GTIN	4067263329626
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TCMT 110208 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
Pääkäyttöalue	M
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110208
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,

Laji	HB7140-2
Pinnoitus	pinnoitettu
Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	VS
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä