

Garant**TCMT 110204, Laji: HB7140-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260952 HB7140-2
GTIN	4067263329619
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TCMT 110204 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Laji	HB7140-2
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110204
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min

Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoitettu
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja	VS
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä