

**Garant****TCMT 110202, Laji: HB7140-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260950 HB7140-2
GTIN	4067263329602
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

TCMT 110202 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 230 m/min

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110202
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
lastunmurtaja	VS
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pinnoitus	pinnoitettu

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 230 m/min
Laji	HB7140-2
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä