

**Garant****VBMT 160404, Laji: HB7140-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261152 HB7140-2
GTIN	4067263329824
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

VBMT 160404 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 230 m/min

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 160404
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7140-2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 230 m/min

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,2 - 1,5 mm
lastunmurtaja	VS
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoitettu
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä