

Garant**TC.T 110202, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260980 HB7140-2
GTIN	4067263329657
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TC.T 110202 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
Toleranssi	M
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110202
lastunmurtaja	VM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7140-2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	0,2 mm
Pinnoitus	pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä