

**Garant****VBMT 160408, Laji: HB7140-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261154 HB7140-2
GTIN	4067263329831
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

VBMT 160408 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 230 m/min

**Tekninen kuvaus**

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT160408
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 230 m/min
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,2 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VS
Lastuava aine	KM
Laji	HB7140-2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä