

**Garant****TC.T 110204, Laji: HB7140-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260982 HB7140-2
GTIN	4067263329664
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

TC.T 110204 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 200 m/min

### Tekninen kuvaus

Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 110204
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7140-2
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 200 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	VM
Lastuava aine	KM
Toleranssi	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä