

Garant**TC.T 16T304, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260986 HB7140-2
GTIN	4067263329671
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TC.T 16T304 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	VM
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7140-2
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T304
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,

Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Toleranssi	M
Pinnoitus	pinnoitettu
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä