

**Garant****TCMT 16T308, Laji: HB7140-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260988 HB7140-2
GTIN	4067263329688
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

TCMT 16T308 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 200 m/min

**Tekninen kuvaus**

Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Toleranssi	M
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	VM
Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 200 m/min
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Laji	HB7140-2
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T308
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä