

Garant**VBMT 110304, Laji: HB7140-2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261144 HB7140-2
GTIN	4067263329800
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VBMT 110304 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7140-2
lastunmurtaja	VS
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoitettu
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT110304
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä