

Garant**VBMT 160402, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261150 HB7140-2
GTIN	4067263329817
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VBMT 160402 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	VBMT160402
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pinnoitus	pinnoitettu
lastunmurtaja	VS

Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Laji	HB7140-2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä