

Garant**VC.T 160408, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261374 HB7140-2
GTIN	4067263329916
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VC.T 160408 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f: 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuava aine	KM
Laji	HB7140-2
ISO-koodi-kääntöterä	VC.T 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm

Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VS
Pinnoitus	pinnoitettu
Toleranssi	M
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä