

**Garant****VB.T 160404, Laji: HB7140-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	261232 HB7140-2
GTIN	4067263329855
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

VB.T 160404 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 200 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Laji	HB7140-2
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT160404
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VM
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 200 m/min
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä