

Garant**VB.T 160408, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261234 HB7140-2
GTIN	4067263329862
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VB.T 160408 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Toleranssi	M
Nirkon säde	0,8 mm
Pinnoitus	pinnoitettu

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuava aine	KM
Laji	HB7140-2
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT160408
Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 2,5 mm
lastunmurtaja	VM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä