

Garant**VC.T 160404, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261458 HB7140-2
GTIN	4067263329930
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VC.T 160404 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
ISO-koodi-kääntöterä	VC.T 160404
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Nirkon säde	0,4 mm

Toleranssi	M
lastunmurtaja	VM
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HB7140-2
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä