

**Garant****VC.T 110302, Laji: HB7140-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	261364 HB7140-2
GTIN	4067263329879
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

VC.T 110302 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 230 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Toleranssi	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 230 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Laji	HB7140-2
lastunmurtaja	VS

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,2 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 110302
Pääkäyttöalue	M
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä