

Garant**VC.T 160408, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261459 HB7140-2
GTIN	4067263329947
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VC.T 160408 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 200 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7140-2
Pinnoitus	pinnoitettu
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	VC.T 160408
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 200 m/min
Toleranssi	M
lastunmurtaja	VM
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä