

**Garant****VB.T 110304, Laji: HB7140-2**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	261224 HB7140-2
GTIN	4067263329848
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

VB.T 110304 HB7140-2 Laji: HB7140-2  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 200 m/min

### Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
ISO-koodi-kääntöterä	VBMT 110304
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 200 m/min
lastunmurtaja	VM
Nirkon säde	0,4 mm

Laji	HB7140-2
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 2,5 mm
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pinnoitus	pinnoitettu
Pääkäyttöalue	M
Toleranssi	M
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä