

Garant**VC.T 160402, Laji: HB7140-2**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261370 HB7140-2
GTIN	4067263329893
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VC.T 160402 HB7140-2 Laji: HB7140-2
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	pinnoitettu
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Laji	HB7140-2
lastunmurtaja	VS
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Toleranssi	M

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 230 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160402
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä