


Garant**ZDHT 150512 FR-F10, HU7705, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 211766 ALU |
| GTIN | 4067263330127 |
| Tuoteluokka | 21A |

Kuvaus**Malli:**

Ympäriltä hiotut kääntöterät sopivat tarkasti pitimeen. Tehokas uusimman leikkausmateriaalisukupolven hienoräe. Optimoitu leikkuureunojen valmistelu käyttöön helposti lastuttavissa materiaaleissa.

Nirkon säde: 1,2 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,1 - 0,25 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Syöttö f_z / hammas | 0,1 - 0,25 mm |
| Nirkon säde | 1,2 mm |
| ISO-koodi-kääntöterä | ZDHT 150512 FR-F10 |
| Laji | HU7705 |
| Lastuava aine | KM |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 2000 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 1800 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 900 m/min | N |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |