


Garant**ZDHT 150516 FR-F10, HU7705, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211767 ALU
GTIN	4067263330134
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Malli:**

Ympäriltä hiotut käanttöterät sopivat tarkasti pitimeen. Tehokas uusimman leikkausmateriaalisukupolven hienorae. Optimoitu leikkuureunojen valmistelu käyttöön helposti lastuttavissa materiaaleissa.

Nirkon säde: 1,6 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,1 - 0,25 mm

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,6 mm
Syöttö f_z / hammas	0,1 - 0,25 mm
ISO-koodi-käanttöterä	ZDHT 150516 FR-F10
Laji	HU7705
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
Tuotetyyppi	Käanttöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	2000 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1800 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	900 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		