



1/2 tuuman PU-kierreletku, jossa on teräksinen eSafe-turvaliitin Ø 11×16 mm, Käytettävissä oleva letkun pituus: 6m



Tilaustiedot

Tilausnumero	080241 6
GTIN	7391390097484
Tuoteluokka	08A

Kuvaus

Malli:

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-kierreletku, jossa on hyvä vastajousivoima. Lämpönkestävyys -20...+60 °C.

Toimituksen sisältö:

Mukana teräksinen **turvapikaliitin** nro 080285 ja teräsnippa nro 080290.

Tekninen kuvaus

Käytettävissä oleva letkun pituus	6 m
Materiaali	PU-kierreletku
Suurin käyttöpaine	10 bar
Liitinnippaliitântä	1/2 tuuma
Letkun sisä-Ø	11 mm
Pikaliittimen kytkentä	1/2 tuuma

Letkun ulko-Ø	16 mm
Väri	sininen
Suurin murtumispaine	35 bar
Tuotetyyppi	Letku

Tarvikkeet

Nippa, ulkokierresarjassa 5 osaa Liitännän ulkokierre 1/2 tuuma	080290 1/2
TurvaliitinUlkokierre Liitännän ulkokierre 1/2 tuuma	080285 1/2