



Kopiojyrsin 7792VX, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221905 32/3
GTIN	2050002058538
Tuoteluokka	28R

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Eryyisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,5 mm
Ø D ₃	17 mm
Kiinnityskierre M	M16
Sopiva kääntöterä	XD.. 0904
Kokonaispituus L _{ges}	43 mm
Terän Ø D _c	32 mm
Kääntöterienkoko	09
Kääntöterän ruuvi	229918 (T15, 2,1 Nm)
Terien lkm Z	3
Sisjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun a_{\max}	16,3 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,88 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	62 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229918
----------------	--------