

**Magneettinostin, suurin kantavuus (taso): 2000kg****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085990 2000
GTIN	4045197372970
Tuoteluokka	08P

Kuvaus**Malli:**

Pienikokoinen, vankka rakenne, neodyymikestomagneetit. Optimiteho myös suurien ilmarakojen yhteydessä, ei sirontakenttiä. Sertifioitu irrotusvoima (katso tarkastuspöytäkirja).

Kokonaan kapseloitu, kompakti ja kevyt magneettinostin, turvalukitus. Kestävä rakenne, helppo kytkeä päälle ja pois. Magneetin pitopinnassa 2 pituussuuntaista napaa.

Käyttö:

Litteiden ja pyöreiden materiaalien turvalliseen käsittelyyn ja kuljetukseen (nro 085990; 085980). Valurauta- ja teräsosille, levyille, tangoille ja putkille. Käytettäväksi varastoissa, valimoissa/ terästehtaissa, teräksen varastoinnissa, työkalunvalmistus- ja muissa tuotantotiloissa.

Tekninen kuvaus

Mitta G	80 mm
Mitta B	477 mm
suurin kantokuorma pyöreä	1000 kg
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen	15 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä	15 mm

Enimmäispituus tasainen	3500 mm
Mitta A	480 mm
Enimmäis-Ø pyöreä	350 mm
Paino	90 kg
Mitta F	499 mm
Mitta E	112 mm
Mitta C	165 mm
suurin kantokuorma tasainen	2000 kg
Mitta D	161 mm
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi	Magneettinostin