



Akkuporaruuvinväännin ProCORE, Tyyppi: GSR1890C



Tilaustiedot

Tilausnumero	070245 GSR1890C
GTIN	4059952617244
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

- Pienikokoiset, tehokkaat akkupora/ruuvinvääntimet, kiertosuunta vaihdettava.
- LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.
- Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.
- Elektroninen kierrosluvunsäätö tarkkaan alkuporaukseen ja ruuvaukseen.
- Softgrip.

KickBack-Control automaattisella virrankatkaisulla tukkeutumistilanteessa sekä ainutlaatuinen tarkkuuskytkentä ja moottorijarru. 13 mm:n Auto-Lock-metalliporaistukka. Suuri vääntömomentti.

Voidaan varustaa Connectivity-moduulilla.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x litiumioniakku, pikalatauslaite ja L-BOXX.

Huomautus:

Sopivat vara-akut, käynnistyssarjat ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073863 – 073867.

Tekninen kuvaus

enimmäisvääntömomentti kova	64 Nm
-----------------------------	-------

Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori
Paino	1,1 kg
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	68 mm
enimmäisvääntömomentti pehmeä	36 Nm
Kierroslukualue 1 vaihde	0 min ⁻¹
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Akkukapasiteetti	4 Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
akun jännite	18 V
Valmistajamerkintä	GSR 18V-90 C
Akkutyyppi	Litium-ioni
Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 2100 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	18V
USP2	Harjaton moottori, pikakiinnitystukan kiinnitysalue 1,5–13, L-Boxx