



Akkukäyttöinen ruuvinväännin ilman akkua, Tyyppi: GSR1890C



Tilaustiedot

Tilausnumero	070246 GSR1890C
GTIN	4059952617213
Tuoteluokka	03B

Kuvaus

Malli:

- Pienikokoiset, tehokkaat akkupora/ruuvinvääntimet, kiertosuunta vaihdettava.
- LED-valo työalueen valaisua varten ja akun lataustilan näyttö.
- Moniportainen vääntömomentin säätö tarkkaan ruuvaukseen.
- Elektroninen kierrosluvunsäätö tarkkaan alkuporaukseen ja ruuvaukseen.
- Softgrip.

Voidaan varustaa jälkikäteen **Connectivity**-moduulilla.

Toimituksen sisältö:

Mukana L-BOXX **ilman** akkua ja laturia.

Huomautus:

Sopivat vara-akut, käynnistyssarjat ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073863 – 073867.

Tekninen kuvaus

Kierroslukualue 2 vaihde	0 - 2100 min ⁻¹
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
Moottorin rakenne	Hiiletön moottori

Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
enimmäisvääntömomentti kova	64 Nm
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	68 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
Tyypillinen käyttö	Strong
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
akun jännite	18 V
Kierroslukualue 1 vaihde	0 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	GSR 18V-90 C
Paino	1,1 kg
enimmäisvääntömomentti pehmeä	36 Nm
Akkutyyppi	Litium-ioni
Tuotetyyppi	Poraruuvinväännin
USP1	18V
USP2	Harjaton moottori, softgrip-pinnoite, ilman akkua, L-Boxx