

**LED-akkuvalaisin, 12 V, Tyyppi: GLI12300****Tilaustiedot**

Tilausnumero	073203 GLI12300
GTIN	3165140876179
Tuoteluokka	03B

Kuvaus**Malli:**

12 V -työvalaisin, jossa on 10 LEDiä ja kaksi kirkkausasetusta. Säädettävä kulma enintään 200°, ripustuskoukut, sulkurenkaat ja integroitu magneetti.

Toimituksen sisältö:

Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851 - 073866.

Tekninen kuvaus

akun jännite	12 V
Paino sisältää akun	0,3 g
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Valovirta	300 lm
Akkutyyppi	Litium-ioni
Paino ilman akkua	0,15 g

Valmistajamerkintä	GLI 12V-300
Valaisuaika	3 h
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
ATEX-vyöhyke	ei
Lamppu	LED-valo
Tuotenimen määrite	12 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 12 V
Tuotetyyppi	Työvalaisin