



Kulmahiomakone GWS, Tyyppi: 17-125PSB



Tilaustiedot

Tilausnumero	077109 17-125PSB
GTIN	4059952576725
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

Tehokas kulmahiomakone kompaktina mallina, varustettu turvakytkimellä

- **GWS 17-125 PSB Professional -mallissa on uusi PROtection-kytkin, joka lisää käyttömukavuutta työssä, sekä ergonominen ja ohut kahva**
- **Nopeuden esivalinta, vakiona pysyvä kierrosluku, pehmeä käynnistys ja ylikuormitussuojaus**
- **Älykäs jarrujärjestelmä**

Toimituksen sisältö:

Sisältää kieroutumattoman suojakuvun, kiinnityssarjan, lisäkahvan.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	1700 W
Paino	2,5 kg
Valmistajamerkintä	GWS 17-125 PSB
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	4,8 m/s ²
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä

Kierroslukualue	2800 - 11500 min ⁻¹
Eriyisominaisuus	Levyjarru
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone