



Akkukäyttöinen kulmahiomakone GWS, Tyyppi: GWS1810SC



Tilaustiedot

Tilausnumero	077120 GWS1810SC
GTIN	4059952647524
Tuoteluokka	03C

Kuvaus

Malli:

Tehokas **18 V** akkukäyttöinen kulmahiomakone.

- **30 % enemmän tehoa ja 125 % pitempi toiminta-aika EC-moottorin ja uuden ProCORE18V -akuteknologian ansiosta.**
- **Suurempi turvallisuus älykkään, jarrutusaikaa jopa 70 % vähentävän jarrujärjestelmän ja KickBack Control -toiminnon ansiosta.**
- **Käyttömukavuus ilman avainta vaihdettavan laikan ansiosta.**

Toimituksen sisältö:

Mukana 2x ProCORE 18 V akku, kiinnityslaippa, laturi, pikakiinnitysmutteri, 1x Bluetooth Low Energy -moduuli GCY 42 Professional, suojus ja L-BOXX.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja latauslaitteet löytyvät numeroilla 073854 ja 073866.

Tekninen kuvaus

pehmeä käynnistys	ei
Enimmäiskatkaisusyvyys	34 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Bosch 18 V
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	6 m/s ²
Akkukapasiteetti	5,5 Ah

Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Ylikuormitussuoja	kyllä
Paino	2 kg
Takaiskupysäytys	kyllä
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Enimmäiskierrosluku	4500 - 9000 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	GWS18V-10SC
Varokytin	ei
Akkutyypin	Litium-ioni
akun jännite	18 V
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone

Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyypin, akkujännite B18 V	073854 B18
Akun latauslaite Tyypin 1880CV	073866 1880CV