



## Haka-avain jossa nokka, Mutterin ulko-Ø: 65/70mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	628400 65/70
GTIN	4020772054403
Tuoteluokka	63Q

### Kuvaus

**Malli:**

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.  
Haka-avain, nokka - DIN 1810 A.

**Käyttö:**

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.

**Huomautus:**

Koot 135/145; 260/270 DIN-standardista poikkeava paksuus. Koko ei sisälly DIN-standardiin, mitat samankaltaiset kuin DIN-standardissa.

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	DIN 1810A
Mutterin ulko-Ø	65 - 70 mm
Kokonaispituus	240 mm
tyyppi	1810A
Tuotetyyppi	Haka-avain