

# Yale

## Viputalja AL, pyöröteräsketju, Kantavuus: 0,75t



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 086012 0,75   |
| GTIN         | 4025092051194 |
| Tuoteluokka  | 08Y           |

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin kestävä **alumiiniseosta**, kompakti rakenne vähentää omapainoa. Helppo **ketjuvapautus**.

**Neulalaakerointi** helpottaa liikkumista. Runkoon kiinnivalettu ketjuohjaus takaa ketjun esteettömän liikkumisen.

#### Käyttö:

Etupäässä **liikkuvaan käyttöön**, vähäinen vipuvoiman tarve.

#### Huomautus:

**Kuormanpainejarru**-periaatteen mukaisesti kuorma luo itse aksiaalisen jarrupaineen, joka on siten suhteessa kuorman painoon. Kuorma pysyy paikoillaan kaikissa asennoissa. Kuorman laskemista varten jarru- ja kuormamomentin välistä eroa pitää muuttaa. Kaikissa Yale-yleislaitteissa on tämä ominaisuus.

Automaattisesti toimiva **ketjuvapautus** mahdollistaa kuormaamattoman ketjun **nopean kiinnittämisen**, kuorman vaikutuksesta **kuormanpainojarru** sulkeutuu automaattisesti ja kuorma pysyy paikoillaan.

**Liukukytkin** (lisävaruste) estää liian painavan kuorman kuormaamisen ja lisää näin nostolaitteen käyttöikä.

### Tekninen kuvaus

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Rungon raaka-aine     | alumiiniseos           |
| Kantavuus tonneissa   | 0,75 t                 |
| Normaali nostokorkeus | 1,5 m                  |
| Ketjun vapautus       | kyllä                  |
| Ketjujen lukumäärä    | 1                      |
| Kantavuus             | 750 kg                 |
| Paino                 | 6,4 kg                 |
| Tuotetyyppi           | Nostotalja/ketjunostin |