

**Kopiojyrsin 7792VX, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221903 25/2
GTIN	2050002058491
Tuoteluokka	28R

Kuvaus**Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

Varren Ø D ₅ h6	25 mm
Ø D ₃	10 mm
Terän Ø D _c	25 mm
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	1,5 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 0904
Ulkoneman pituus L ₁	40 mm
Kääntöterienkoko	09
Kokonaispituus L _{ges}	96 mm
Kääntöterän ruuvi	229917 (T15; 2,1 Nm)
Terien lkm Z	2
Sisäjäähdytys	kyllä

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,55 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	9,3 mm
Asetuskulma κ	13 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229917
----------------	--------