

HOLEX**Kierteitysistukka, ER-Synchro, BT 40, ER-kiristysholkkikoolle: 16****Tilastiedot**

Tilausnumero	338193 16
GTIN	4067263558965
Tuoteluokka	32P

Kuvaus**Malli:**

- **Minimaalinen pituudentasaus (MLA) vaimennuselementin kautta.**
- **Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö 50 baariin asti.**
- **Kierretapin / manglaavan kierretapin käyttöään piteneminen.**

Käyttö:

- **Synkronikaralla varustettuihin työstökeskuksiin.**
- **Nousuerojen tasaamiseen kierretapit – synkronikarat.**
- **Kierretapin nousutoleranssien tasaukseen.**

Erikoistarvike:

ER-kierretapin kiristysholkit nro 309399 ja 309447.
Kiinnityspultit nro 308760 - 308806.

Huomautus:

Älä poista rasvaa Synchro-kierteitysistukasta.

Tekninen kuvaus

Kierteenleikkausalue	M4 – M12
Ulko-Ø D	34 mm
Pituudentasaus, työntö	0,5 mm
Pituudentasaus, veto	0,5 mm
Sisä-Ø D ₁	28 mm
Ulkonema A-mitta	85 mm

Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Muoto	AD
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka