



## Kopiojyrsin 7792VX, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 35/3mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	221905 35/3
GTIN	2050002058545
Tuoteluokka	28R

### Kuvaus

#### Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erytisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

### Tekninen kuvaus

Ø D <sub>3</sub>	20 mm
Kääntöterienkoko	09
Kiinnityskierre M	M16
Kääntöterän ruuvi	229918 (T15, 2,1 Nm)
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	1,5 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 0904
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	43 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	35 mm
Terien lkm Z	3
Sisäjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun a <sub>max</sub>	19,3 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	55 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,74 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	68 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229908
Kiinnitysruuvi	229918