

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa teräslevypariovet, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940801 2000
GTIN	4067263559092
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Tyhjä kaappi, 20×20G. Sopivat vetolaatikat: 16×16G (tilaa erikseen).
Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®- kahva, lukitus. Tasausalusta ja säädettävät jalat lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Syvyys	500 mm
Paino	49 kg
Syvyys G	20

Hyötykorkeus	1845 mm
Leveys G	20
ComfortClose	ei
Kaapin rakennustapa	Alakaappi
Leveys	500 mm
Kahvan sijainti	keskellä
Korkeus	2000 mm
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi