

**Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221908 50/4
GTIN	4059782501515
Tuoteluokka	28R

**Kuvaus****Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>3</sub>	29 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	50 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	2,5 mm
Kääntöterän ruuvi	229919 (T15; 3,1Nm)
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	40 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 1205

Kääntöterienkoko	12
Terien lkm Z	4
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	79 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	28,3 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,61 astetta
Asetuskulma $\kappa$	12 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229918
Kiinnitysruuvi	229919