



LED-akkuvalaisin 0-versio ilman akkua, 18 V, Tyyppi: M18HOAL



Tilaustiedot

Tilausnumero	073211 M18HOAL
GTIN	4058546340513
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Kestävät li-ioniakkuvalaisimet, erittäin valovoimaiset.

- LED-valonheitin, jossa TrueView™-teknologia ja 120° kääntyvä valonheitinpää.
- Hybridivirtalähde: toimii joko 18 V:n akulla tai kaapelilla.

Sopii:

Milwaukee 18 V akut (nro 073816 MB18 ja 073827 MB18).

Toimituksen sisältö:

Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Lamppu	LED-moduuli
akun jännite	18 V
Valovirta, porras 2	2000 lm

Valovirta	4000 lm
Valmistajamerkintä	M18 HOAL
Akkutyyppe	Litium-ioni
Valovirta, porras 3	1200 lm
Tuotenimen määrite	18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppe B 18 V
Tuotetyyppe	Työvalaisin