

**Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221908 100/6
GTIN	4059782503250
Tuoteluokka	28R

Kuvaus**Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	32 mm
Kääntöterän ruuvi	229919 (T15; 3,1Nm)
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Kääntöterienkoko	12
Terän Ø D_c	100 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	2,5 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 1205

Ø D ₃	79 mm
Terien lkm Z	6
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	179 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	198 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	78,3 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,22 astetta
Asetuskulma κ	12 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229919
----------------	--------